


GBH 30

Distanzbügel für Gitterbahnrastermaß 30



Mithilfe des Distanzbügel GBH 30 lassen sich Gitterbahnen G und GI horizontal bis 100er Breite an den seitlichen Längsdrähten mit Abstand an der Wand montieren. Auch eine horizontal gekippte Montage der Gitterbahn an den Längsdrähten des Gitterbahnbodens ist möglich, wobei bei größeren Gitterbahnbreiten zwei Distanzbügel nötig sind, die übereinander angeordnet sind. Der Distanzbügel GBH 30 eignet sich für ein Gitterbahnrastermaß (Drahtabstand) von 30 mm und Stützabständen bis 1500 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	Gitterbahnrastermaß	Gewicht
GBH 30S	45 mm	50 mm	100 mm	30 mm	0,228 kg
inklusive:					
1 x GBH-SL S, 1 x FRSV 6X12, 1 x SEMS 6					

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	Gitterbahnrastermaß	Gewicht
GBH 30F	45 mm	50 mm	100 mm	30 mm	0,235 kg
inklusive:					
1 x GBH-SL F, 1 x FRSV 6X12E, 1 x SEMS 6E					

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)





Artikel	H	B	L	Gitterbahnrastermaß	Gewicht
GBH 30E	45 mm	50 mm	100 mm	30 mm	0,230 kg
inklusive:					
1 x GBH-SL E, 1 x FRSV 6X12E, 1 x SEMS 6E					



PRODUKTINFORMATION

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



OPTIONALES ZUBEHÖR

SD

