


STD-A

Deckelerhöhung



Auf der Deckelerhöhung STD-A wird der Deckel RD aufgesetzt. Zur Verschraubung des STD-A mit der LGG 60 werden drei Klemmbefestigungen KLS 8x16 benötigt. Zur Verschraubung des STD-A mit der STU 50 und STU 60 sind drei KLS 10x20 nötig. Ist der Deckel sendzimirverzinkt, müssen zur Befestigung des Deckels am STD-A drei Bohrschrauben BS 4.2x13GV verwendet werden. In Verbindung mit der feuerverzinkten oder der Edelstahlvariante werden drei Blechschrauben BLS 3.9x13E benötigt. Für einen Deckel RD mit 3000 mm Länge werden 4 Stück STD-A benötigt. Bitte achten Sie auf die entsprechende Anzahl des Befestigungszubehörs. Das Befestigungszubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	L	t	Gewicht
STD-A 150S	150 mm	1500 mm	1,00 mm	1,980 kg
STD-A 180S	180 mm	1500 mm	1,00 mm	2,330 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	L	t	Gewicht
STD-A 150F	150 mm	1500 mm	1,00 mm	2,120 kg
STD-A 180F	180 mm	1500 mm	1,00 mm	2,500 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	L	t	Gewicht
STD-A 150E	150 mm	1500 mm	1,00 mm	2,010 kg
STD-A 180E	180 mm	1500 mm	1,00 mm	2,370 kg

H: Höhe
L: Länge
t: Materialstärke

Seite 1



Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

RD, KLS, BS, BLS

